

## APWM 046

### Membraandoseerpompen

met doseeraansturing voor 3 vloeibare doseermiddelen.



- Geschikt voor Miele Professional-wasmachines > 12 kg
- Maximale pompcapaciteit en minimaal onderhoud
- Kan prima worden gebruikt met Miele ProCare Tex proceschemicaliën
- Bruikbaar met doseerlanzen voor verschillende maten jerrycans
- Uitbreidbaar met progr.schakelaar en alarmsysteem bij leegstand

EAN: 4002516414391 / Materiaalnummer: 11733270 /

Oud Materiaalnummer: 59510046ZER

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Cat. apparaten/accessoires</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Productcategorie</b>	
Doseersysteem	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart/wit
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	285
Buitenmaat, nettobreedte in mm	550
Buitenmaat, nettodiepte in mm	190
Buitenmaat, brutohoogte in mm	295
Buitenmaat, brutobreedte in mm	395
Buitenmaat, brutodiepte in mm	770
Nettogewicht [kg]	8,05
Brutogewicht in kg	9,37