

APWM 048

Membraandoseerpompen

met doseeraansturing voor 5 vloeibare doseermiddelen.



- Geschikt voor Miele Professional-wasmachines > 12 kg
- Maximale pompcapaciteit en minimaal onderhoud
- Kan prima worden gebruikt met Miele ProCare Tex proceschemicaliën
- Bruikbaar met doseerlanzen voor verschillende maten jerrycans
- Uitbreidbaar met progr.schakelaar en alarmsysteem bij leegstand

EAN: 4002516419105 / Materiaalnummer: 11733330 /
Oud Materiaalnummer: 59510048ZER

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Cat. apparaten/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart/wit
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	285
Buitenmaat, nettobreedte in mm	910
Buitenmaat, nettodiepte in mm	190
Buitenmaat, brutohoogte in mm	295
Buitenmaat, brutobreedte in mm	395
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1100
Nettogewicht [kg]	12,00
Brutogewicht in kg	13,85