

PRI 210 [EL STW AB]

Mangel, elektro

met de modernste bediening en een flexibele bedienhoogte.



- Capaciteit 30.0 kg/u*, roldiameter 210 mm, werkbreedte 1000 mm
- Optimale ergonomie – in hoogte verstelbare en optionele sokkel
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 15% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.

EAN: 4002516422181 / Materiaalnummer: 11741240 /
Oud Materiaalnummer: 53210002EU

| Model en uitvoering | |
|---|--|
| Model | Wasinvoer en uitvoer wasgoed aan voorzijde |
| Tegen muur te plaatsen | • |
| Serie | Professional |
| Ommanteling | Ijzergrijs |
| Diameter strijkrol in mm | 210 |
| Werkbreedte in mm | 1000 |
| Muldemateriaal | Aluminium |
| Bewikkeling | Elastisch staalwol |
| Mangeldoek | Aramide naaldviltdoek |
| Toepassing | |
| Geschikt voor hotels en restaurants | • |
| Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen | • |
| Geschikt voor wasserette | • |
| Geschikt voor woningbouw en tehuizen | • |
| Geschikt voor ziekenhuizen | • |
| Geschikt voor offshore | • |
| Geschikt voor marine | • |
| Geschikt voor de camping | • |
| Geschikt voor privéhuishoudens | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Maximale mangelcapaciteit bij 15% restvocht in kg/uur | 30,0 |
| Geteste bedrijfsuren | 20000 |
| Besturing | |
| Soort besturing | Touchscreen |
| Touchscreen (optie) | Touch-Display PRI |
| Programma-instelling | Instelling vastgelegde programmaparameters |
| Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut | 1,5 |
| Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut | 4,0 |
| Instelbare temperatuur | Zonder standen |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3 AC 400V 50-60HZ |
| Vermogen elektrische verwarming in kW | 4,50 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 5,00 |
| Zekering in A | 16 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, hoogte in mm | 1032 |
| Buitenmaat, breedte in mm | 1579 |
| Buitenmaat, diepte in mm | 476 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1374 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 1763 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 660 |
| Nettogewicht in kg | 122 |
| Brutogewicht in kg | 136 |
| Maximale vloerbelasting in N | 1220 |

PRI 210 [EL STW AB]

Mangel, elektro

met de modernste bediening en een flexibele bedienhoogte.



EAN: 4002516422181 / Materiaalnummer: 11741240 /
Oud Materiaalnummer: 53210002EU

| Emissiewaarden | |
|--|---------------------|
| Geluidsemissieniveau op werkplek | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 4,50 |
| Uitvoering | |
| Automatische vingerbeveiliging/vingerbeveiliging | • |
| Voetpedaal FlexControl | • |
| Wasgoedhouder | • |
| Invoerblad | • |
| Wasafwerpers | • |
| Kast voor wasgoed (optie) | • |
| Wasterugvoer | • |
| Favoriet programma | • |
| Detectie verkeerde invoer | • |
| Luchtvering | • |
| Pauzefunctie | • |
| Hoge persdruk | • |
| Melding muldereiniging en waxen | • |
| Sokkel (optie) | • |
| Zittend mangelen mogelijk | • |
| Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Recyclingpercentage in % | 98 |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| VDE | • |
| CE | • |
| EAC | • |
| WEEE | • |
| VDE-EMC | • |
| RCM | • |
| Bescherming tegen opspattend water IPX0 | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |