


PRI 217 [EL LAM FLT]

Mangel, elektro

met de modernste bediening, lamellenbewikkeling en een flexibele wasgeleiding.



- Capaciteit 60.0 kg/u*, roldiameter 250 mm, werkbreedte 1660 mm
- Moeiteloos omdraaien – flexibele terugvoering van wasgoed
- Optimale ergonomie – in hoogte verstelbare en optionele sokkel
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.

EAN: 4002516422983 / Materiaalnummer: 11744700 / Oud Materiaalnummer: 53217005EU

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	IJzergrijs
Diameter strijkrol in mm	250
Werkbreedte in mm	1660
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling	Lamelveerbewikkeling
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Geschikt voor de camping	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	60,0
Geteste bedrijfsuren	20000
Besturing	
Soort besturing	Touchscreen
Touchscreen (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instelling vastgelegde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	1,5
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	4,5
Instelbare temperatuur	Zonder standen
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50-60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	11,00
Totale aansluitwaarde in kW	11,60
Zekering in A	25
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2238
Buitenmaat, diepte in mm	650
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1414
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2400
Buitenmaat, brutodiepte in mm	860
Nettogewicht in kg	189
Brutogewicht in kg	214
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1890
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 217 [EL LAM FLT]

Mangel, elektro

met de modernste bediening, lamellenbewikkeling en een flexibele wasgeleiding.



EAN: 4002516422983 / Materiaalnummer: 11744700 / Oud Materiaalnummer: 53217005EU

Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	11,00
Uitvoering	
Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoerblad	•
Wasafwerpers	•
Wasgoedbak	•
Flexibele wasgeleiding	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Pauzefunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Sokkel (optie)	•
Zittend mangelen mogelijk	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•