

APCL 082

Waszakwagen

met inklapfunctie om in kleine ruimtes op te kunnen bergen.



- Buisconstructie met afneembare doekbeugels
- Massief rubber met vier verstelbare zwenkwielletjes

EAN: 4002516424017 / Materiaalnummer: 11748180 / Oud Materiaalnummer: 59590082EU

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Drogers	•
Mangels	•
Cat. apparaten/accessoires	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•

APCL 082
Waszakwagen
met inklapfunctie om in kleine ruimtes op te kunnen bergen.



EAN: 4002516424017 / Materiaalnummer: 11748180 / Oud Materiaalnummer: 59590082EU

PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•

APCL 082

Waszakwagen

met inklapfunctie om in kleine ruimtes op te kunnen bergen.

EAN: 4002516424017 / Materiaalnummer: 11748180 / Oud Materiaalnummer: 59590082EU

PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•

APCL 082

Waszakwagen

met inklapfunctie om in kleine ruimtes op te kunnen bergen.



EAN: 4002516424017 / Materiaalnummer: 11748180 / Oud Materiaalnummer: 59590082EU

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Producteigenschappen	
Elektrische aansluiting	OHNE
Materiaal	Stalen buis, gelakt
Kleur	IJzergrijs
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1150
Buitenmaat, nettobreedte in mm	210
Buitenmaat, nettodiepte in mm	560
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	590
Nettogewicht [kg]	8,00
Brutogewicht in kg	9,00