

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Volledig geïntegreerde professionele vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade met rekken, Lloyd's Register-approved.



- Afwascapaciteit: 14 standaardcouverts in slechts 24 min*
- 13% lager energieverbruik**
- De deur sluit vanzelf – AutoClose
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D-MultiFlex-besteklade

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

** Met betrekking tot het ECO-programma, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516424192 / Materiaalnummer: 11750900 /
Oud Materiaalnummer: 61010415MAR

| Model en uitvoering | |
|---|-----------------------------------|
| Model | Volledig geïntegreerde vaatwasser |
| XXL-vaatwassers | • |
| Serie | ProfiLine |
| Reinigingssysteem | Voorlader verswatersysteem |
| Aantal niveaus | 2 |
| Front | Zonder front |
| Zijwanden | Verzinkt |
| Kleur bedieningspaneel | Obsidiaanzwart |
| Toepassing | |
| Geschikt voor offshore en marine | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Kortste programmaduur in min. | 24 |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C | 75 |
| Reinigingscapaciteit standaardcouverts per charge | 14 |
| Levensduur in reinigingscycli | 12500 |
| Besturing | |
| Soort besturing | Elektronische besturing |
| Programmakeuze | Programmaknoppen |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Resttijdindicatie | • |
| Reinigingsprogramma's [aantal] | 8 |
| Aanpasbare naspoeltemperatuur | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Controlelampje zeef | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Elektrische aansluiting | 2N AC 120/208-240V, 60HZ |
| Vermogen in kW | 3,50-3,80 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,70-4,00 |
| Zekering in A | 30 |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter | 1,70 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | AC 120V 60HZ |
| Vermogen in kW | 1,30 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 1,40 |
| Zekering in A | 15 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud of warm water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in bar | 1,00-10,00 |
| Afvoerpomp [DN] | 22 |
| Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm | 100 |
| Ingebouwde waterontharder | • |

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Volledig geïntegreerde professionele vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade met rekken, Lloyd's Register-approved.



EAN: 4002516424192 / Materiaalnummer: 11750900 /
Oud Materiaalnummer: 61010415MAR

| | |
|--|---|
| Maximale waterhardheid in mmol/l | 6,50 |
| Waterbeveiligingssysteem | Waterproof system |
| Lengte waterafvoerslang in cm | 150 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, hoogte in mm | 845 |
| Buitenmaat, breedte in mm | 598 |
| Buitenmaat, diepte in mm | 550 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 970 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 670 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 690 |
| Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm | 580 |
| Bruikbare spoelruimte, breedte in mm | 510 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm | 450 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm | 450 |
| Inschuifhoogte boven vloer in mm | 210 |
| Vereiste nisbreedte in mm | 600 |
| Nettogewicht [kg] | 48 |
| Brutogewicht in kg | 57 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 1000 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA) | 33 dB(A) re 20 µPa |
| Geluidsvermogen (LwA) | 45,0 |
| Programma's | |
| Universeel | • |
| Kort | • |
| Hygiëne | • |
| Koud/voorspoelen | • |
| Glazen | • |
| Kunststof | • |
| Energiebesparend/Eco | • |
| Intensief | • |
| Rekuitvoering | |
| Rekuitvoering MaxiComfort P | • |
| Flexibele FlexLine-rekuitvoering | • |
| FlexCare-glazenhouder [aantal] | 4 |
| FlexCare-kopjesrek [aantal] | 2 |
| In hoogte verstelbaar bovenrek | • |
| Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210 | • |
| Gepatenteerde 3D-MultiFlex-besteklade | • |
| Uitvoering | |
| Drogen | Actieve condensatiedroging, Extra droging |
| AutoClose | • |
| 1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel | • |
| BrilliantLight | • |
| EcoFeedback | • |

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Volledig geïntegreerde professionele vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade met rekken, Lloyd's Register-approved.



EAN: 4002516424192 / Materiaalnummer: 11750900 /
Oud Materiaalnummer: 61010415MAR

| | |
|---|---|
| Brilliant GlassCare | • |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal | • |
| Optische interface | • |
| SmartStart | • |
| FlexiTimer met EcoStart | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Wifi | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |
| VDE | • |
| EMC-ontstoord | • |
| DIN EN 17735 | • |
| EN 1717 | • |
| Lloyd-register | • |