

KM 7564 FL
Inductiekookplaat
Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 4 Kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 620 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Perfect te combineren met ieder SmartLine-element
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437727 / Materiaalnummer: 11753710 /
Oud Materiaalnummer: 26756470BNE

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Kan worden gecombineerd met SmartLine	•
Kan worden gecombineerd met SmartLine tafelventilator	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

KM 7564 FL
Inductiekookplaat
Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




EAN: 4002516437727 / Materiaalnummer: 11753710 /
Oud Materiaalnummer: 26756470BNE

Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 620 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	600
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	600
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	11
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	624
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KM 7564 FL

Inductiekookplaat

Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



KM 6329, KM 7564 (installation drawing)



KM 6329, KM 7564 flush (installation drawing)