


KM 7575 FL  
Inductiekookplaat  
Met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 6 Kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 800 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437826 / Materiaalnummer: 11753740 /  
Oud Materiaalnummer: 26757570BNE

<b>Verwarmingsmodus</b>	
Verwarmingsoort	Inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Kan worden gecombineerd met SmartLine	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen	6
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	6
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	3400
Max. vermogen in W	3150
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
<b>2e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>3e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•


KM 7575 FL  
Inductiekookplaat  
Met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




EAN: 4002516437826 / Materiaalnummer: 11753740 /  
Oud Materiaalnummer: 26757570BNE

Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	16
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja

KM 7575 FL  
Inductiekookplaat  
Met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



KM7575FL, KM7576FL onset (installation drawing)



KM7575FL, KM7576FL flush (installation drawing)