


KM 7594 FL
Inductiekookplaat
Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 5 kookzones incl. 4 PowerFlex-kookvlakken en 28 cm kookzone
- In 936 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437734 / Materiaalnummer: 11753780 /
Oud Materiaalnummer: 26759470BNE

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Kan worden gecombineerd met SmartLine	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	5
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	5
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Midden
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 180-280
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2600
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•

KM 7594 FL
 Inductiekookplaat
 Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




EAN: 4002516437734 / Materiaalnummer: 11753780 /
 Oud Materiaalnummer: 26759470BNE

Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	916
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	916
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	16
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	940
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KM 7594 FL

Inductiekookplaat

Met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



KM7594FL, KM7594-2FL (Installation drawings)



KM7594FL, KM7594-2FL (Installation drawing)