

KM 7684 FL

Inductiekookplaat

In panoramadesign en met 2 PowerFlex-kookvlakken voor bijzonder comfort.



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 4 Kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- In 916 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity


EAN: 4002516437666 / Materiaalnummer: 11753860 /
Oud Materiaalnummer: 26768470BNE

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex kookzone
Afmetingen in mm	Ø 150 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3000
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Indicatiekleur	Geel
Permanente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•

KM 7684 FL

Inductiekookplaat

In panoramadesign en met 2 PowerFlex-kookvlakken voor bijzonder comfort.



EAN: 4002516437666 / Materiaalnummer: 11753860 /

Oud Materiaalnummer: 26768470BNE

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)

•

Efficiëntie en duurzaamheid

Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat

•

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	916
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	408
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	896
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	388
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	896
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	388
Gewicht in kg	12
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	920
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	412
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60

Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel

Ja

