

KM 7879 FL

Inductiekookplaat

Met TempControl voor perfecte braadresultaten



- Intuïtieve snelle keuze van cijferreeksen – Smart Select White
- 4 kookzones incl. 1 PowerFlex-vlak en 1 TempControl-zone
- In 800 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity


EAN: 4002516437673 / Materiaalnummer: 11753930 /
Oud Materiaalnummer: 26787970BNE

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	Ø 160-230
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
2e kookzone/kookveld	
Positie	Midden achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. booster Vermogen in W	1700
Max. vermogen in W	1400
Max. TwinBooster-vermogen in W	2200
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select White
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Wit
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•

KM 7879 FL

Inductiekookplaat

Met TempControl voor perfecte braadresultaten




EAN: 4002516437673 / Materiaalnummer: 11753930 /
Oud Materiaalnummer: 26787970BNE

Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
TempControl	•
Automatisch uitschakelen	•
Warmhouden Plus	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	492
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	12
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KM 7879 FL

Inductiekookplaat

Met TempControl voor perfecte braadresultaten



KM7679FL, KM7879FL, KM7679-1FL, flush (Installation drawing)



KM7679 FL, KM7679-1FL, KM7879FL, overlying (installation drawing)