


KM 7879 FL  
Inductiekookplaat  
Met TempControl voor perfecte braadresultaten




- Intuïtieve snelle keuze van cijferreeksen – Smart Select White
- 4 kookzones incl. 1 PowerFlex-vlak en 1 TempControl-zone
- In 800 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437673 / Materiaalnummer: 11753930 /  
Oud Materiaalnummer: 26787970BNE

<b>Verwarmingsmodus</b>	
Verwarmingssoort	Inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Inbouw (met rand)	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Afmetingen in mm	Ø 150 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3000
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links voor
Soort	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	Ø 160-230
Max. booster vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
<b>2e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Midden achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. booster vermogen in W	1700
Max. vermogen in W	1400
Max. TwinBooster-vermogen in W	2200
<b>3e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select White
TempControl	•
Indicatiekleur	Wit

KM 7879 FL  
Inductiekookplaat  
Met TempControl voor perfecte braadresultaten



EAN: 4002516437673 / Materiaalnummer: 11753930 /  
Oud Materiaalnummer: 26787970BNE

Permanente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Warmhouden Plus	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	492
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	12
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60

KM 7879 FL  
Inductiekookplaat  
Met TempControl voor perfecte braadresultaten



EAN: 4002516437673 / Materiaalnummer: 11753930 /  
Oud Materiaalnummer: 26787970BNE

#### Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel

Ja

