


KM 7678 FL

Inductiekookplaat

In 800 mm breed en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Frameeloos voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity


EAN: 4002516437710 / Materiaalnummer: 11754170 /
Oud Materiaalnummer: 26767870BNE

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	-/•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Kan worden gecombineerd met SmartLine	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	6
1e kookzone/kookveld	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. booster vermogen in W	3300
Max. vermogen in W	2600
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Positioneerhulp	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-by modus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•

KM 7678 FL

Inductiekookplaat

In 800 mm breed en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit



EAN: 4002516437710 / Materiaalnummer: 11754170 /

Oud Materiaalnummer: 26767870BNE

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	19
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----


KM 7678 FL

Inductiekookplaat

In 800 mm breed en volledige inductie rondom voor maximale flexibiliteit



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)