

PWM 920 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516433309 / Materiaalnummer: 11777620 / Oud Materiaalnummer: 51920028EU

| Model en uitvoering | |
|--|------------------|
| Model | Voorlader |
| Serie | Performance Plus |
| Front | Roestvrij staal |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg | 20,0 |
| Vulverhouding | 1:9 |
| Belading in kg | 20,0 |
| Trommelvolume in l | 180 |
| Deuropening [Ø] in mm | 415 |
| Openingshoek deur in graden | 180 |
| Draairichting deur | rechts |
| Automatische deurvergrendeling | • |
| Innovatieve buitentrommel | • |
| Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar | • |
| Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor hotels en restaurants | • |
| Geschikt voor zorginstellingen | • |
| Geschikt voor Facility Management | • |
| Geschikt voor wasserette | • |
| Geschikt voor woningbouw en tehuizen | • |
| Geschikt voor textielreiniging | • |
| Geschikt voor wasserijen | • |
| Geschikt voor werkplaatsen | • |
| Geschikt voor brandweer en hulpdiensten | • |
| Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen | • |
| Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang | • |
| Geschikt voor ziekenhuizen | • |
| Geschikt voor de camping | • |
| Geschikt voor sportverenigingen | • |
| Geschikt voor beauty, wellness en fitness | • |
| Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk | • |
| Geschikt voor de petrochemische industrie | • |
| Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie | • |
| Geschikt voor recreatie- en vakantieparken | • |
| Geschikt voor instellingen | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg | 6,20 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg | 0,14 |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg | 5,90 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg | 0,06 |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l | 124,0 |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l | 234,3 |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh | 2,80 |

PWM 920 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516433309 / Materiaalnummer: 11777620 / Oud Materiaalnummer: 51920028EU

| | |
|--|----------------------|
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh | 4,10 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in min. | 55 |
| WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water in l | 118,0 |
| WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l | 229,0 |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh | 1,20 |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh | 1,70 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in min. | 44 |
| WATERVERBRUIK in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l | 116,0 |
| Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh | 2,00 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min. | 35 |
| WATERVERBRUIK in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l | 114,0 |
| Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh | 0,60 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min. | 33 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min. | 61 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min. | 55 |
| Restvocht bij koud spoelen in % | 48 |
| Restvocht bij warm spoelen in % | 44 |
| Restvocht bij de behandeling van dweilen in % | 25 |
| Toerental in toeren per minuut | 1075 |
| g-factor | 462 |
| Geteste bedrijfsuren | 30000 |
| Besturing | |
| Soort besturing | M Touch Pro Plus |
| Programmeerbaarheid | Vrij programmeerbaar |
| Maximale voorprogrammering in uren | Vrij te kiezen |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart | • |
| Basis-/ doelgroepprogramma's | |
| Basisprogramma's | • |
| Dosering | |
| Wasmiddellade | 3 vakken |
| Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] | 12 |
| Sensor leegmelding | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50HZ |
| Vermogen in kW | 18,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 19,00 |
| Zekering in A | 35 |

PWM 920 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516433309 / Materiaalnummer: 11777620 / Oud Materiaalnummer: 51920028EU

| | |
|--|------------------------------------|
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 60HZ |
| Vermogen in kW | 18,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 19,00 |
| Zekering in A | 35 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Warm water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Hard water (optie) [aantal] | 2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling |
| Afvoerklep | DN 70 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1450 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 962 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 935 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1585 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 1090 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1130 |
| Nettogewicht in kg | 389,0 |
| Brutogewicht in kg | 409 |
| Maximale vloerbelasting in N | 5755 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op werkplek | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur | 6,48 |
| Uitvoering | |
| Gepatenteerd voorcentrifugeren | • |
| Doekbehandeling | • |
| 3-dimensionale onbalansbewaking | • |
| Desinfecteren | • |
| Efficiënte meeneemribben | • |
| EcoSpeed | • |
| Veer-in-veersysteem | • |
| Temperatuurregeling | • |
| Aftappunt sop | • |
| Speciale verwarmingselementen | • |
| Beladingsautomaat+ | • |
| Flowmeter (optie) | • |
| Weegsysteem (optie) | • |
| Trommel bijvullen | • |
| Programmakeuze via kleurkader | • |
| Efficiënt centrifugeren | • |
| Noodschakelaar | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Recyclingpercentage in % | 92 |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) | • |

PWM 920 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516433309 / Materiaalnummer: 11777620 / Oud Materiaalnummer: 51920028EU

| | |
|---|-----|
| Waterterugwinning (optie) | • |
| LAN | • |
| Wifi | • |
| Connector Box | • |
| Capaciteiten | |
| Volgelaatsmaskers [aantal] | 15 |
| Inzethelm [Aantal] | 5 |
| Bedrijfskleding [aantal] | 3 |
| Rescuewear jassen [aantal] | 5 |
| Chemiepakken [aantal] | 2 |
| Synthetische dekbedden [aantal] | 2 |
| Synthetische kussens [aantal] | 4 |
| Donsdekbedden [aantal] | 2 |
| Donzen kussens [aantal] | 4 |
| Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal] | 456 |
| Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal] | 106 |
| Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal] | 91 |
| Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal] | 167 |
| Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal] | 117 |
| Mops, kantoor, 100 g [aantal] | 200 |
| Mops, trap, 150 g [aantal] | 130 |
| Paardendekens zomer [aantal] | 3 |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4 | • |
| WEEE | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |