

PWM 920 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516433309 / Materiaalnummer: 11777620 / Oud Materiaalnummer: 51920028EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	20,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	124,0
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	234,3
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	2,80

PWM 920 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516433309 / Materiaalnummer: 11777620 / Oud Materiaalnummer: 51920028EU

Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	4,10
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	55
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	118,0
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	229,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,20
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,70
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	44
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	116,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	2,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	35
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	114,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,60
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	33
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	61
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	55
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1075
g-factor	462
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	18,00
Totale aansluitwaarde in kW	19,00
Zekering in A	35

PWM 920 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516433309 / Materiaalnummer: 11777620 / Oud Materiaalnummer: 51920028EU

Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Vermogen in kW	18,00
Totale aansluitwaarde in kW	19,00
Zekering in A	35
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	962
Buitenmaat, nettodiepte in mm	935
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	389,0
Brutogewicht in kg	409
Maximale vloerbelasting in N/m ²	5755
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	6,48
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Aftappunt sop	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegstelsel (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmabeuze via kleurkader	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	92
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•

PWM 920 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516433309 / Materiaalnummer: 11777620 / Oud Materiaalnummer: 51920028EU

LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	15
Inzethelm [Aantal]	5
Bedrijfskleding [aantal]	3
Rescuewear jassen [aantal]	5
Chemiepakken [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	456
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	106
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	91
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	167
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	117
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	200
Mops, trap, 150 g [aantal]	130
Paardendekens zomer [aantal]	3
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•