

PWM 912 [EL DV DD WP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, weegsysteem, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Trommelvolume 110 l, belading 12.0 kg
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling

EAN: 4002516434146 / Materiaalnummer: 11778000 / Oud Materiaalnummer: 51912013EU

Model en uitvoering	
Model	Voorklader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	12,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	12,0
Trommelvolume in l	110
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	74,4
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	142,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,68

PWM 912 [EL DV DD WP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, weegsysteem, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516434146 / Materiaalnummer: 11778000 / Oud Materiaalnummer: 51912013EU

Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,50
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	70,8
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	139,9
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,72
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,00
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	42
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	69,6
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	68,4
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,36
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	31
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	54
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1150
g-factor	458
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ

PWM 912 [EL DV DD WP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd  
met wasmiddellade, weegsysteem, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.