

PWM 912 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 110 l, belading 12.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516434160 / Materiaalnummer: 11778040 / Oud Materiaalnummer: 51912002EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	12,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	12,0
Trommelvolume in l	110
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	74,4
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	142,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,68

PWM 912 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516434160 / Materiaalnummer: 11778040 / Oud Materiaalnummer: 51912002EU

Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,50
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water in l	70,8
WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	139,9
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,72
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,00
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	42
WATERVERBRUIK in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	69,6
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34
WATERVERBRUIK in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	68,4
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,36
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	31
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	54
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1150
g-factor	458
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16

PWM 912 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516434160 / Materiaalnummer: 11778040 / Oud Materiaalnummer: 51912002EU

Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Vermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1350
Buitenmaat, nettobreedte in mm	837
Buitenmaat, nettodiepte in mm	924
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	271,0
Brutogewicht in kg	290
Maximale vloerbelasting in N/m ²	4402
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	6,48
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Aftappunt sop	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegstelsel (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmabeleuze via kleurkader	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	91
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•

PWM 912 [EL DV DD ST]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, aftapkraan sop, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516434160 / Materiaalnummer: 11778040 / Oud Materiaalnummer: 51912002EU

LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	10
Inzethelm [Aantal]	3
Bedrijfskleding [aantal]	2
Rescuewear jassen [aantal]	3
Chemiepakken [aantal]	1
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	289
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	64
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	56
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	100
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	72
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	120
Mops, trap, 150 g [aantal]	80
Paardendekens zomer [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•