

PW 6321 [EL MF]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met module voor vloeibaar reiningsmiddel en vrij programmeerbare besturing.



- Trommelvolume 320 l , belading 32.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 47 %\*, g-factor447

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516435853 / Materiaalnummer: 11779650 /

Oud Materiaalnummer: 51632109ZER

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Belading in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,25
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,10
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	288,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	8,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	61
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	281,6
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	3,20
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	281,6
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	6,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	47
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	284,8
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	1,60

PW 6321 [EL MF]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met module voor vloeibaar reinigingsmiddel en vrij programmeerbare besturing.



EAN: 4002516435853 / Materiaalnummer: 11779650 /

Oud Materiaalnummer: 51632109ZER

Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min. 37

Restvocht bij koud spoelen in % 50

Restvocht bij warm spoelen in % 47

Toerental in toeren per minuut 1000

g-factor 447

Geteste bedrijfsuren 30000

#### Besturing

Soort besturing Profitronic M

Programmeerbaarheid Vrij programmeerbaar

Maximale voorprogrammering in uren Vrij te kiezen

Resttijdindicatie •

Weergave programmaverloop •

Instelbare displaytalen •

#### Basis-/ doelgroepprogramma's

Basisprogramma's •

Programma's voor hotels en restaurants •

Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen •

Programma's voor facility management •

Programma's voor textielreiniging •

Programma's voor werkplaatsen •

Programma's voor brandweer en hulpdiensten •

Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen •

Programma's voor ziekenhuizen •

Programma's voor sportclubkantines •

Programma's voor beauty, wellness en fitness •

#### Dosering

Wasmiddellade 3 vakken

Doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel •

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] 12

Sensor leegmelding •

#### Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingsoort Elektrisch

Elektrische aansluiting 3N AC 380-415V 50-60HZ

Vermogen in kW 30,00

Totale aansluitwaarde in kW 31,00

Zekering in A 63

#### Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal] 2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.

Warm water [aantal] 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.

Afvoerklep DN 70

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 1643

Buitenmaat, nettobreedte in mm 1089

Buitenmaat, nettodiepte in mm 1280

Buitenmaat, brutohoogte in mm 1710

Buitenmaat, brutobreedte in mm 1336

Buitenmaat, brutodiepte in mm 1530

PW 6321 [EL MF]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met module voor vloeibaar reiningsmiddel en vrij programmeerbare besturing.



EAN: 4002516435853 / Materiaalnummer: 11779650 /

Oud Materiaalnummer: 51632109ZER

Nettogewicht in kg	648,0
Brutogewicht in kg	699
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	9206
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	6,10
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalansbewaking	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	96
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Registratie van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Bedrijfskleding [aantal]	6
Rescuewear jassen [aantal]	9
Chemiepakken [aantal]	5
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Paardendekens zomer [aantal]	5
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•