

## H 7145 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron  
in elegant zwart design met automatische programma's en gecombineerde functies.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Eenvoudige reiniging – ovenruimte met PerfectClean en lijnstructuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten – Quick & Gentle
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Maar één druk op de toets – Quick-magnetron en Popcorn-functie

EAN: 4002516459408 / Materiaalnummer: 11791060 /  
Oud Materiaalnummer: 22714526EU1

<b>Model</b>	
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
<b>Model en design</b>	
Inbouwoven met magnetron	•
ContourLine	•
<b>Voordelen</b>	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Warmhouden	•
<b>Funcities</b>	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Magnetron	•
Magnetron met Braadautomaat	•
Magnetron met grill	•
Magnetron met Hetelucht plus	•
Magnetron met circulatiegrill	•
Circulatiegrill	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-functie	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerd magnetronvermogen	•
Quick-magnetron	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-by-modus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20

## H 7145 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

in elegant zwart design met automatische programma's en gecombineerde functies.



EAN: 4002516459408 / Materiaalnummer: 11791060 /

Oud Materiaalnummer: 22714526EU1

Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min 20


<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur en PerfectClean	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Inhoud van de oven in l	43
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30-250
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	250
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	456
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	36,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,00
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
Glazen schaal	1
<b>Beschikbare displaytalen</b>	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7145 BM


Compacte oven met geïntegreerde magnetron  
in elegant zwart design met automatische programma's en gecombineerde functies.

## H 7145 BM


Compacte oven met geïntegreerde magnetron  
in elegant zwart design met automatische programma's en gecombineerde functies.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B,  
H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings