

PDR 914 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



- Trommelvolume 250.00 l, belading 10.0 kg – 14.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Maximale energie-efficiëntie door Air Recycling Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516443254 / Materiaalnummer: 11795520 / Oud Materiaalnummer: 52914002EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	10,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	14,0
Trommelvolume in l	250,00
Droogstelsysteem	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	13,30
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,51
Programmaduur in min.	24
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	13,50
Totale aansluitwaarde in kW	14,10

PDR 914 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516443254 / Materiaalnummer: 11795520 / Oud Materiaalnummer: 52914002EU

Zekering in A	25
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1400
Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettodiepte in mm	852
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	938
Nettogewicht in kg	160,4
Brutogewicht in kg	172
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1779
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	51 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	3,90
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling Flex	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	8
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	255
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	53
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	45
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	83
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	59
Paardendekens zomer [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•

PDR 914 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd
met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516443254 / Materiaalnummer: 11795520 / Oud Materiaalnummer: 52914002EU

UKCA

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•
•