

## PDR 522 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 400.00 l, belading 16.0 kg – 22.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516443476 / Materiaalnummer: 11795610 / Oud Materiaalnummer: 52522008EU

| Model en uitvoering                                   |                            |
|---|----------------------------|
| Model   | Voorlader                  |
| Serie   | Performance                |
| Front   | IJzergrijs                 |
| Kleur bedieningspaneel                                | Roestvrij staal            |
| Belading bij een vulverhouding van 1:25               | 16,0                       |
| Belading bij een vulverhouding van 1:18               | 22,0                       |
| Trommelvolume in l                                    | 400,00                     |
| Droogstelsel  | Luchtafvoer                |
| Deuropening [Ø] in mm                                 | 520                        |
| Openingshoek deur in graden                           | 180                        |
| Draairichting deur                                    | links                      |
| Draairichting kan gewijzigd worden                    | •                          |
| SoftCare-trommel van roestvrij staal                  | Ja                         |
| Toepassing  |                            |
| Geschikt voor hotels en restaurants                   | •                          |
| Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen        | •                          |
| Geschikt voor Facility Management                     | •                          |
| Geschikt voor wasserette                              | •                          |
| Geschikt voor woningbouw en tehuizen                  | •                          |
| Geschikt voor wasserijen                              | •                          |
| Geschikt voor werkplaatsen                            | •                          |
| Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen           | •                          |
| Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang | •                          |
| Geschikt voor ziekenhuizen                            | •                          |
| Geschikt voor sportverenigingen                       | •                          |
| Geschikt voor beauty, wellness en fitness             | •                          |
| Geschikt voor recreatie- en vakantieparken            | •                          |
| Geschikt voor instellingen                            | •                          |
| Capaciteitsgegevens                                   |                            |
| Maximale verdampingscapaciteit in l/uur               | 22,10                      |
| Specifiek energieverbruik in kWh/kg                   | 0,52                       |
| Programmaduur in min.                                 | 24                         |
| Levensduur in droogcycli                              | 40000                      |
| Besturing   |                            |
| Soort besturing                                       | M Select benchmark         |
| Programmeerbaarheid                                   | Vooraf ingesteld Parameter |
| Programmabesturing                                    | Restvochtgeremd            |
| Maximale voorprogrammering in uren                    | 24                         |
| Resttijdindicatie                                     | •                          |
| Paneel met eenvoudige symbolen                        | •                          |
| Standaard elektrische aansluiting                     |                            |
| Verwarmingstype                                       | Elektrisch                 |
| Elektrische aansluiting                               | 3N AC 400V 50/60HZ         |
| Vermogen elektrische verwarming in kW                 | 22,50                      |
| Totale aansluitwaarde in kW                           | 23,50                      |
| Zekering in A   | 50                         |
| Mogelijke spanningsvariant 1                          |                            |
| Elektrische aansluiting                               | 3N AC 400V 60HZ            |
| Vermogen in kW  | 27,00                      |

## PDR 522 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516443476 / Materiaalnummer: 11795610 / Oud Materiaalnummer: 52522008EU

|   |                    |
|---|--------------------|
| Totale aansluitwaarde in kW                       | 28,20              |
| Zekering in A                                     | 50                 |
| <b>Afmetingen en gewicht droger</b>               |                    |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                     | 1400               |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                    | 906                |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                     | 1162               |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                     | 1526               |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                    | 1090               |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                     | 1254               |
| Nettogewicht in kg                                | 198,9              |
| Brutogewicht in kg                                | 213                |
| Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>       | 2275               |
| <b>Emissiewaarden</b>                             |                    |
| Geluidsemissieniveau op werkplek                  | 62 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur                | 2,60               |
| <b>Uitvoering</b>                                 |                    |
| Intelligent reverserende trommel                  | •                  |
| Axiale luchtgeleiding                             | •                  |
| Groot pluizenfilter                               | •                  |
| PerfectDry  | •                  |
| Softlift-ribben                                   | •                  |
| AirRecycling                                      | •                  |
| Communicatieschacht                               | •                  |
| Noodschakelaar                                    | •                  |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires    | •                  |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                      |                    |
| Betaalsysteem (optie)                             | •                  |
| Optische interface voor servicetoegang            | •                  |
| Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie) | •                  |
| Wifi-droger                                       | •                  |
| Connector Box                                     | •                  |
| LAN-module (optie)                                | •                  |
| <b>Capaciteiten</b>                               |                    |
| Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]                  | 364                |
| Paardendekens zomer [aantal]                      | 3                  |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>                 |                    |
| CE  | •                  |
| VDE   | •                  |
| VDE-EMC   | •                  |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4          | •                  |
| WEEE  | •                  |
| UKCA  | •                  |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG   | •                  |