

PDR 928 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



- Trommelvolume 500.00 l, belading 20.0 kg – 28.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516443544 / Materiaalnummer: 11795790 / Oud Materiaalnummer: 52928002EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	20,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	28,0
Trommelvolume in l	500,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	27,20
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,51
Programmaduur in min.	24
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	27,00
Totale aansluitwaarde in kW	28,20
Zekering in A	50

PDR 928 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd
met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516443544 / Materiaalnummer: 11795790 / Oud Materiaalnummer: 52928002EU

Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1640
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1206
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1019
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1766
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1108
Nettogewicht in kg	243,3
Brutogewicht in kg	258
Maximale vloerbelasting in N/m ²	2799
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	58 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	3,30
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling Flex	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	12
Bedrijfskleding [aantal]	3
Rescuewear jassen [aantal]	5
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	3
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	5
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	545
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	105
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	91
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	167
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	118
Paardendekens zomer [aantal]	3
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 928 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd
met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516443544 / Materiaalnummer: 11795790 / Oud Materiaalnummer: 52928002EU

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•