

Triflex HX2 Runner  
Snoerloze steelstofzuiger  
Triflex HX2 Runner met extra accu en handborstel



- Elektroborstel met led-licht en automatische vloerherkenning
- 99,999%\* stofopname door HEPA\*-filter
- Krachtigste Miele stofzuiger\*\*
- Gepatenteerd\*\*\* 3-in-1-design voor een veelzijdige reiniging
- Twee VARTA Li-Ion-accu's voor gebruiksduur van max. 60 minuten\*\*\*\*

\* IEC 62885-4

\*\* Reinigingscapaciteit vergeleken met een Miele sledestofzuiger Complete C3 (SGEF3) met turboborstel STB 305-3 (stofopname van tapijt en harde vloer met kieren, vezelopname van tapijt). Volgens IEC62885-2.

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* Geldt voor vermogensstand 1 zonder aangesloten elektroborstel Multi Floor XXL

EAN: 4002516445920 / Materiaalnummer: 11806030 /  
Oud Materiaalnummer: 41OML531EU1

<b>Model</b>	
Snoerloze steelstofzuiger	•
Productnaam	Triflex HX2
Typeaanduiding	SOML5
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
<b>Reiniging</b>	
Vortex-technologie	•
Elektroborstel Multi Floor XXL SEB 435 met BrilliantLight	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachtregeling	Schuifregelaar met 3 standen
Verwisselbare Li-ion-accu	•
3 in 1 – Functie	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Nominaal vermogen in W	192
<b>Filtersysteem</b>	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	HEPA Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	0,5
<b>Technische gegevens</b>	
Accutype	Li-ion
Nominale capaciteit accu in mAh	2500
Volume in dB	77,0
Breedte in mm	260
Hoogte in mm	1297
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Looptijd MIN-stand PowerUnit Solo	2 x 60
Looptijd MIN-stand met elektrische accessoires	2 x 30
Looptijd MAX-stand met elektrische accessoires	2 x 14
Capaciteit in m <sup>2</sup>	2 x 125
Oplaadtijd in minuten	240
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Driedelige accessoires	geïntegreerde wandhouder
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Meubelzuigmond XXL SPD 20	•
Elektroborstel Electro Compact SEB 23	•
Elektroborstel Multi Floor XXL SEB 435 met BrilliantLight	•
Reinigingsborstel	Nee
Wandhouder	•
Voedingselement	•
Extra accu	•
Carpet Care tool	•