

WCD030 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min | Voorstrijken | CapDosing | SoftCare-trommel



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien



EAN: 4002516467847 / Materiaalnummer: 11811710 /  
Oud Materiaalnummer: 11CD0301NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	47
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•

WCD030 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min | Voorstrijken | CapDosing | SoftCare-trommel



EAN: 4002516467847 / Materiaalnummer: 11811710 /

Oud Materiaalnummer: 11CD0301NL

Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2

WCD030 WCS 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw./min | Voorstrijken | CapDosing | SoftCare-trommel



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm