


PW 6323 [D ind. WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



- Trommelvolume 320 l, belading 32.0 kg
- Zeer veelzijdige programma's – speciaal desinfectieprogramma
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 41%\*, g-factor360

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.


EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 / Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Hygiënische wasmachine
Serie	Professional
Front	Ijzergrijs
Vulverhouding	1:10
Belading in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [B] in mm reine kant	352
Deuropening [H] in mm reine kant	593
Deuropening [B] in mm onreine kant	352
Deuropening [H] in mm onreine kant	593
Openingshoek deur in graden	153
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	10,31
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,12
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	67
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	58
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	41
Toerental in toeren per minuut	975
g-factor	360
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor textielreiniging	•

PW 6323 [D ind. WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.




EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 /  
Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	4 vakken
Doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Stoom indirect
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen stoomverwarming in kW	50,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,30
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1718
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1070
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1800
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1758
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1138
Nettogewicht in kg	860,0
Brutogewicht in kg	878
Maximale vloerbelasting in N	10741
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	71 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	11,20
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalansbewaking	•
Temperatuurregeling	•
Twee controlelampjes aan de reine kant	•
Automatische trommelpositionering en -vergrendeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•

PW 6323 [D ind. WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 /

Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

Niet van het apparaat afhankelijke accessoires

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Recyclingpercentage in % 95

#### Aansluitmogelijkheden

Optische interface voor servicetoegang

Interfacemodule RS 232 (optie)

Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)

Registratie van bedrijfsgegevens

Waterterugwinning (optie)

#### Capaciteiten

Synthetische dekbedden [aantal] 4

Synthetische kussens [aantal] 8

Donsdekbedden [aantal] 4

Donzen kussens [aantal] 8

Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal] 168

Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal] 145

Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal] 267

Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal] 188

#### Normen, keur- en kenmerken

CE

VDE-EMC

Bescherming tegen opspattend water IP x4

WEEE

EAC

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG