


PW 6323 [D ind. WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



- Trommelvolume 320 l , belading 32.0 kg
- Zeer veelzijdige programma's – speciaal desinfectieprogramma
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 41 %\*, g-factor360

\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.


EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 /  
Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Hygiënische wasmachine
Serie	Professional
Front	Octoblauw
Vulverhouding	1:10
Belading in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [B] in mm reine kant	352
Deuropening [H] in mm reine kant	593
Deuropening [B] in mm onreine kant	352
Deuropening [H] in mm onreine kant	593
Openingshoek deur in graden	153
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	10,31
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,12
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	67
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	58
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	41
Toerental in toeren per minuut	975
g-factor	360
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•

PW 6323 [D ind. WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 /

Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen

•

Programma's voor ziekenhuizen

•

Programma's voor beauty, wellness en fitness

•

#### Dosering

Wasmiddellade

4 vakken

Doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel (optie)

•

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]

12

Sensor leegmelding

•

#### Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingsoort

Stoom indirect

Elektrische aansluiting

3N AC 400V 50/60HZ

Vermogen stoomverwarming in kW

50,00

Totale aansluitwaarde in kW

4,30

Zekering in A

16

#### Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]

2x 1/2" met  
3/4"-wartelaansl.

Warm water [aantal]

1x 1/2" met  
3/4"-schroefkopp.

Afvoerklep

DN 70

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

1718

Buitenmaat, nettobreedte in mm

1605

Buitenmaat, nettodiepte in mm

1070

Buitenmaat, brutohoogte in mm

1800

Buitenmaat, brutobreedte in mm

1758

Buitenmaat, brutodiepte in mm

1138

Nettogewicht in kg

860,0

Brutogewicht in kg

878

Maximale vloerbelasting in N/m<sup>2</sup>

10741

#### Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek

71 dB(A) re 20 µPa

Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur

11,20

#### Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren

•

Doekbehandeling

•

Onbalansbewaking

•

Temperatuurregeling

•

Twee controlelampjes aan de reïne kant

•

Automatische trommelpositionering en -vergrendeling

•

Speciale verwarmingselementen

•

Beladingsautomaat+

•

Flowmeter (optie)

•

Communicatieschacht

•

Noodschakelaar

•

Niet van het apparaat afhankelijke accessoires

•

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Recyclingpercentage in %

95

#### Aansluitmogelijkheden


Optische interface voor servicetoegang

•

PW 6323 [D ind. WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, stoom (indirect)

met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.



EAN: 4002516447276 / Materiaalnummer: 11813090 /

Oud Materiaalnummer: 51632344ZER

Interfacemodule RS 232 (optie)	•
--------------------------------	---

Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
--	---

Registratie van bedrijfsgegevens	•
----------------------------------	---

Waterterugwinning (optie)	•
---------------------------	---

Capaciteiten	
--------------	--

Synthetische dekbedden [aantal]	4
---------------------------------	---

Synthetische kussens [aantal]	8
-------------------------------	---

Donsdekbedden [aantal]	4
------------------------	---

Donzen kussens [aantal]	8
-------------------------	---

Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
------------------------------------	-----

Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
------------------------------------	-----

Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
--	-----

Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
--	-----

Normen, keur- en kenmerken	
----------------------------	--

CE	•
----	---

VDE-EMC	•
---------	---

Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
--	---

WEEE	•
------	---

EAC	•
-----	---

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
---	---