

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd
met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



- Trommelvolume 320 l , belading 32.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 47 %*, g-factor447

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516447436 / Materiaalnummer: 11813980 /
Oud Materiaalnummer: 51632107ZER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Belading in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,25
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,10
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	288,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	8,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	61
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	281,6
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	3,20
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	281,6
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	6,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	47
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	284,8
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	1,60

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516447436 / Materiaalnummer: 11813980 /

Oud Materiaalnummer: 51632107ZER

Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min. 37

Restvocht bij koud spoelen in %	50
Restvocht bij warm spoelen in %	47
Toerental in toeren per minuut	1000
g-factor	447
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 220-240V 50-60HZ
Vermogen in kW	24,00
Totale aansluitwaarde in kW	25,00
Zekering in A	80
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 208V 60HZ
Vermogen in kW	19,00
Totale aansluitwaarde in kW	20,00
Zekering in A	70
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1643

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.

EAN: 4002516447436 / Materiaalnummer: 11813980 /

Oud Materiaalnummer: 51632107ZER

Buitenmaat, nettobreedte in mm	1089
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1280
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1710
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1336
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	680,0
Brutogewicht in kg	731
Maximale vloerbelasting in N/m ²	9520
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	6,10
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalansbewaking	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	96
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Registratie van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Bedrijfskleding [aantal]	6
Rescuewear jassen [aantal]	9
Chemiepakken [aantal]	5
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Paardendekens zomer [aantal]	5
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd
met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516447436 / Materiaalnummer: 11813980 /

Oud Materiaalnummer: 51632107ZER

UKCA

WEEE

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•

•

•