

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



- Groot tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor
- Schitterende resultaten – MonoSteam-stoomtechnologie
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl
- Eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering

A+

EAN: 4002516610700 / Materiaalnummer: 11825630 /
Oud Materiaalnummer: 22745042BNE

Model en design	
Combi-stoomoven	•
PureLine	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Crisp function	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Stomen	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



EAN: 4002516610700 / Materiaalnummer: 11825630 /
Oud Materiaalnummer: 22745042BNE

Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Emailen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
MonoSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	2,20
Waterreservoir inhoud in l	1,0
Zuigbuis voor de inname van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	250
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	70
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 569
Breedte in mm	595

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



EAN: 4002516610700 / Materiaalnummer: 11825630 /
Oud Materiaalnummer: 22745042BNE

Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569,3
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Service

Meegeleverde accessoires

Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit, TasteControl en led-verlichting.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing