

KMDA 7476 FL

Inductiekookplaat met afzuiging met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones en naadloos aansluitende werkbladafzuiging



- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Elegant design – geïntegreerde wasemafvoer
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor



EAN: 4002516457343 / Materiaalnummer: 11829240 / Oud Materiaalnummer: 26747672BNE

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtstroomgeleiding met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1000-2
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Converteerbaar
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw (met rand)	Ja
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	Ø 150 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3000
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Indicatiekleur	Geel
Permanente panherkenning	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•

KMDA 7476 FL

Inductiekookplaat met afzuiging

met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones en naadloos aansluitende werkbladafzuiging



EAN: 4002516457343 / Materiaalnummer: 11829240 /
Oud Materiaalnummer: 26747672BNE

Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidsignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	27,6
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
Klasse voor vetfiltering	A
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•

Filtersysteem

Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
--	---

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	160
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	490
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	580
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h)	580
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	56,0
Geluidsdruk niveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	60,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	60,0

Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	105
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	410
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	70,0

KMDA 7476 FL

Inductiekookplaat met afzuiging

met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones en naadloos aansluitende werkbladafzuiging



EAN: 4002516457343 / Materiaalnummer: 11829240 /

Oud Materiaalnummer: 26747672BNE

Vermogensstand in stand Intensief (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 76,0

Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 29,0

Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 56,0

Geluidsdruk niveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 62,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Aansluiting voor raamcontactschakelaar

•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte) 800

Afmetingen in mm (hoogte) 200

Afmetingen in mm (diepte) 520

Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand 780 mm

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand 500 mm

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 200

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 780

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 500

Gewicht in kg 20

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 804

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 524

Totale aansluitwaarde in kW 7,50

Spanning in V 230

Frequentie in Hz 50-60

Lengte van de elektriciteitskabel in m 2


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel Ja


KMDA 7476 FL

Inductiekookplaat met afzuiging


met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones en naadloos aansluitende werkbladafzuiging




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – flush (Installation drawing)




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – frameless supported (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 Built-in version 1 (Installation drawing)




KMDA 7633 KMDA 7634, KMDA 7476 - Built-in version 6 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 7 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 2 (Installation drawing)






KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 5 (Installation drawing)

KMDA 7476 FL

Inductiekookplaat met afzuiging





met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones en naadloos aansluitende werkbladafzuiging



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 8 (Installation drawing)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 11 (Installation drawing)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476, - built-in version 11 (Installation drawing)