


APLW 511

Wagen

zonder niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -utensiliën.



- Afhankelijk van de hoogte kunnen tot 9 modules worden gebruikt
- Lijsten en steunen kunnen deels worden verwijderd
- Verticale beladingshoogtes: niveau 1: 205 mm/niveau 2: 205 mm/niveau 3: 215 mm
- Afmetingen belading zonder modules en draagroosters: H 670, B 565, D 770 mm

EAN: 4002516525974 / Materiaalnummer: 11852850 /

Oud Materiaalnummer: 69650300D

#### Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

#### Accessoires bij apparatuur

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

#### Productcategorie

Wagen met modulekoppeling •

#### Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk •

#### Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal, Kunststof

Kleur Roestvast staal, Zwart

Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem •

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 534

Buitenmaat, nettobreedte in mm 636

Buitenmaat, nettodiepte in mm 790

Buitenmaat, brutohoogte in mm 800

Buitenmaat, brutobreedte in mm 720

Buitenmaat, brutodiepte in mm 860

Nettogewicht in kg 20,16

Brutogewicht in kg 31,20