

TSH783WP EcoSpeed&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met DryCare 40 en SilenceDrum voor stil drogen met maximaal comfort.



- De SilenceDrum<sup>†</sup> vermindert geluiden en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor een was op 40 °C<sup>\*\*</sup>
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten<sup>\*\*\*</sup>
- FragranceDos<sup>2</sup> zorgt ervoor dat uw wasgoed fris ruikt na het drogen<sup>\*\*\*\*</sup>
- Flexibiliteit en comfort dankzij thuisnetwerk – Miele@home

<sup>†</sup> Patent EP 4 163 433

<sup>\*\*</sup> Niet geschikt voor wol en zijde.

<sup>\*\*\*</sup> Vergelijken met Miele drogers zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma "Katoen" bij maximale belading.

<sup>\*\*\*\*</sup> Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516486657 / Materiaalnummer: 11857730 / Oud Materiaalnummer: 12SH7832NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	links, wisselbaar
Draairichting kan gewijzigd worden	•
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroger	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
<b>Droogresultaat</b>	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent reverserende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Geteste virushygiëne	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	185
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	184
Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,55
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•

TSH783WP EcoSpeed&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met DryCare 40 en SilenceDrum voor stil drogen met maximaal comfort.



EAN: 4002516486657 / Materiaalnummer: 11857730 /

Oud Materiaalnummer: 12SH7832NL

EcoSpeed	•
<b>Droogprogramma's</b>	
Katoen	•
Katoen pijl	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
<b>Extra opties Drogen</b>	
Kreukbeveiliging	•
Zoemer	•
DryCare 40	•
<b>Kwaliteit</b>	
Zachte meeneemribben	•
<b>Veiligheid</b>	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	57
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO <sub>2</sub> e	3
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO <sub>2</sub> e	0,42
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TSH783WP EcoSpeed&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met DryCare 40 en SilenceDrum voor stil drogen met maximaal comfort.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm