

TWH780WP EcoSpeed&9kg
T1 warmtepompdroger:
A+++ | 9 kg | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed



- De SilenceDrum^{*} vermindert geluiden en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor een was op 40 °C^{**}
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten^{***}
- FragranceDos² zorgt ervoor dat uw wasgoed fris ruikt na het drogen^{****}
- Volledige bediening van jouw droger in de app met Miele@home^{*****}

^{*} Patent EP 4 163 433

^{**} Niet geschikt voor wol en zijde.

^{***} Vergelijken met Miele drogers zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma "Katoen" bij maximale belading.

^{****} Patent EP 2 431 516

^{*****} Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.

A+++

EAN: 4002516484615 / Materiaalnummer: 11857740 /
Oud Materiaalnummer: 12WH7802NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	links, wisselbaar
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Ontwerp	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Obsidiaanzwart met chroming
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos ²	•
Intelligent reverserende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	185
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	184
Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,55
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•

TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 warmtepompdroger:

A+++ | 9 kg | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed



EAN: 4002516484615 / Materiaalnummer: 11857740 /

Oud Materiaalnummer: 12WH7802NL

EcoSpeed	•
Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen pijl	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Extra opties Drogen	
Kreukbeveiliging	•
Zoemer	•
DryCare 40	•
Kwaliteit	
Zachte meeneemribben	•
Veiligheid	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	56
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	0,42
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•


TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 warmtepompdroger:


A+++ | 9 kg | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm