

TCL790WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen.



- SteamFinish maakt het wasgoed glad en fris, zo bespaart u tijd bij het strijken
- De SilenceDrum[†] vermindert geluiden en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor een was op 40 °C^{**}
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten^{***}
- Flexibiliteit en comfort dankzij thuisnetwerk – Miele@home

[†] Patent EP 4 163 433

^{**} Niet geschikt voor wol en zijde.

^{***} Vergeleken met Miele drogers zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma "Katoen" bij maximale belading.



EAN: 4002516478935 / Materiaalnummer: 11857750 / Oud Materiaalnummer: 12CL7902NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	links
Ontwerp	
Productnaam	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos ²	•
Intelligent reverseerende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Multilingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	185
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	184
Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW	64
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•

TCL790WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen.



EAN: 4002516478935 / Materiaalnummer: 11857750 /

Oud Materiaalnummer: 12CL7902NL

EcoSpeed

Droogprogramma's

Automatic extra

Katoen

Katoen pijl

Kreukherstellend

Fijne was

Overhemden

Zijde

Wol

Express

Jeans

Outdoor

Impregneren

Sportkleding

Hoofdkussens normaal

Koude lucht

Warme lucht

Rekprogramma

Voorstrijken

Beddengoed

SteamFinish

Extra opties Drogen

Kreukbeveiliging

Zoemer

DryCare 40

DryFresh

PowerFresh

Kwaliteit

Zachte meeneemribben

Veiligheid

Pincode

Controlelampje "Legen condensreservoir"

Controlelampje "Filter reinigen"

Optische interface

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

596

Afmetingen in mm (hoogte)

850

Afmetingen in mm (diepte)

636

Diepte apparaat bij geopende deur in mm

1054

Gewicht in kg

56

Totale aansluitwaarde in kW

1,10

Spanning in V

220-240

Zekering in A

10

Frequentie in Hz

50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

2,0

Hermetisch afgesloten

•

Soort koelmiddel

R290

Hoeveelheid koelmiddel in kg

0,14

Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO₂ e

3

Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO₂ e

0,42

TCL790WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen.



EAN: 4002516478935 / Materiaalnummer: 11857750 /

Oud Materiaalnummer: 12CL7902NL

Verlichting vervangen

Service

Meegeleverde accessoires

Geurflacon

•

Voucher voor een tweede geurflacon

•

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TCL790WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:


Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm