

## TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen.



- SteamFinish maakt het wasgoed glad en fris, zo bespaart u tijd bij het strijken
- De SilenceDrum<sup>†</sup> vermindert geluiden en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor een was op 40 °C<sup>\*\*</sup>
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten<sup>\*\*\*</sup>
- Volledige bediening van jouw droger in de app met Miele@home<sup>\*\*\*\*</sup>

<sup>†</sup> Patent EP 4 163 433

<sup>\*\*</sup> Niet geschikt voor wol en zijde.

<sup>\*\*\*</sup> Vergelijken met Miele drogers zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma "Katoen" bij maximale belading.

<sup>\*\*\*\*</sup> Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.

**A+++**

EAN: 4002516484738 / Materiaalnummer: 11857790 /  
Oud Materiaalnummer: 12WL7802NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	links, wisselbaar
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Ontwerp	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Obsidiaanzwart met chroming
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent reverserende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	185
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	184
Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW	64
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen.



EAN: 4002516484738 / Materiaalnummer: 11857790 /

Oud Materiaalnummer: 12WL7802NL

Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
<b>Droogprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Katoen pijl	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde	•
Wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussens normaal	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Rekprogramma	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
SteamFinish	•
<b>Extra opties Drogen</b>	
Kreukbeveiliging	•
Zoemer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kwaliteit</b>	
Zachte meeneemribben	•
<b>Veiligheid</b>	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	57
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen.



EAN: 4002516484738 / Materiaalnummer: 11857790 /

Oud Materiaalnummer: 12WL7802NL

Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO <sub>2</sub> e	3
--	---

Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO <sub>2</sub> e	0,42
--	------

Verlichting vervangen	Service
-----------------------	---------

<b>Meegeleverde accessoires</b>	
---------------------------------	--

Geurflacon	•
------------	---

Voucher voor een tweede geurflacon	•
------------------------------------	---

<b>Beschikbare displaytalen</b>	
---------------------------------	--

Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,
--	--


TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:


Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm