

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- SteamFinish maakt het wasgoed glad en fris, zo bespaart u tijd bij het strijken
- De SilenceDrum<sup>\*</sup> vermindert geluiden en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- Bespaar tijd bij het sorteren: DryCare 40 is perfect voor een was op 40 °C<sup>\*\*</sup>
- Volledige bediening van jouw droger in de app met Miele@home<sup>\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Patent EP 4 163 433

<sup>\*\*</sup> Niet geschikt voor wol en zijde.

<sup>\*\*\*</sup> Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.

**A+++**

EAN: 4002516485100 / Materiaalnummer: 11857800 / Oud Materiaalnummer: 12WR7802NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	links, wisselbaar
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Ontwerp	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Lotuswit met chromoring
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent reverserende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	Ja
Droogassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Zuiniger dan de grenswaarde (24) van energie-efficiëntieklasse A+++	10%
Jaarlijks energieverbruik in kWh	174
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	220
Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW	62
Condensatie-efficiëntieklasse	A

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516485100 / Materiaalnummer: 11857800 /

Oud Materiaalnummer: 12WR7802NL

Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh 1,47

EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
<b>Droogprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Katoen pijl	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde	•
Wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussens normaal	•
Hoofdkussens groot	•
Katoen Hygiëne	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Rekprogramma	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
SteamFinish	•
<b>Extra opties Drogen</b>	
Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Oprissen	•
Zoemer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kwaliteit</b>	
Zachte meeneemribben	•
<b>Veiligheid</b>	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	62
Totale aansluitwaarde in kW	1,10

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:

A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516485100 / Materiaalnummer: 11857800 /


Oud Materiaalnummer: 12WR7802NL

Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,48
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO <sub>2</sub> e	1430
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO <sub>2</sub> e	686,00
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•
<b>Beschikbare displaytalen</b>	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 warmtepompdroger:


A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm