

TWW780WP Passion
T1 warmtepompdroger:
A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- SteamFinish maakt het wasgoed glad en fris, zo bespaart u tijd bij het strijken
- De SilenceDrum¹ vermindert geluiden en zorgt voor aanzienlijk stiller drogen
- De beste bescherming van gevoelig textiel – Miele droogrek
- Volledige bediening van jouw droger in de app met Miele@home²

¹ Patent EP 4 163 433

² Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516485049 / Materiaalnummer: 11857810 /
Oud Materiaalnummer: 12WV7802NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	links, wisselbaar
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Ontwerp	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Aluminiumkleurig met chroming
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos ²	•
Intelligent reverseerende trommel	•
Geteste hygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SilenceDrum	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	Ja
Droogassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
Multilingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Zuiniger dan de grenswaarde (24) van energie-efficiëntieklasse A+++	10%
Jaarlijks energieverbruik in kWh	174
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	220
Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW	62
Condensatie-efficiëntieklasse	A

TWW780WP Passion
T1 warmtepompdroger:
A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516485049 / Materiaalnummer: 11857810 /
Oud Materiaalnummer: 12WV7802NL

Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh 1,47

EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
Droogprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
Katoen pijl	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde	•
Wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussens normaal	•
Hoofdkussens groot	•
Katoen Hygiëne	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Rekprogramma	•
Extra stil	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
SteamFinish	•
Extra opties Drogen	
Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Oprissen	•
Eco	•
Zoemer	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kwaliteit	
Zachte meeneemribben	•
Veiligheid	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643

TWW780WP Passion
 T1 warmtepompdroger:
 A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




EAN: 4002516485049 / Materiaalnummer: 11857810 /
 Oud Materiaalnummer: 12WV7802NL

Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	62
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,48
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	1430
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	686,00
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•
Voucher voor een droogrek	•
Beschikbare displaytalen	


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion
T1 warmtepompdroger:
A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm