

## PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



- Afwascapaciteit: 13 standaardcouverts in slechts 36 min\*
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Intuïtieve bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 / Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	SmartBiz
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Briljantwit
Deksel	Kunststof
Zijwanden	Briljantwit
Kleur bedieningspaneel	CleanSteel
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	75
Kortste programmaduur in min.	36
Maximale naspeltemperatuur in °C	75
Reinigingscapaciteit standaardcouverts per charge	13
Levensduur in reinigingscycli	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Programmakeuzetoetsen
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	8
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Controlelampje zeef	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	1,90
Totale aansluitwaarde in kW	2,10
Zekering in A	10-16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22

## PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 /

Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	6,50
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	845
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	845
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	970
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuifhoogte boven vloer in mm	210
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	56
Brutogewicht in kg	64
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	0,0
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
<b>Rekuitvoering</b>	
Rekustrusting Comfort	•
FlexCare-kopjesrek [aantal]	2
Bestekkorf	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•
<b>Uitvoering</b>	
Drogen	AutoOpen-droogondersteuning, Extra drogen, Actieve condensdroging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•

## PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 /

Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kinderbeveiliging	•
Aanpasbare naspeltemperatuur	•
Optische interface	•
SmartStart	•
FlexiTimer met EcoStart	•
Wifi	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Belading van het ECO-programma in standaardcouverts	13
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelcycli in kWh	93
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelcyclus in l	12,0
Geluidsemisatieklasse (A-D)	C
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	46
Programmaduur van het ECO-programma in minuten	250
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor vloeibaar wasmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
EMC-ontstoord	•
EN 1717	•