

## PTD 901 [DOS ECO]

Doorschuiamodel vaatwasser met tankspoelsysteem met warmteterugwinning uit lucht- en waterafvoer - met geïntegreerde dosering.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 1296 borden per uur
- 15% lager energieverbruik\*\* dankzij energiet terugwinning
- Optimaal binnenklimaat – inclusief afvoer van wasem
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eenvoudige en flexibele bediening – Full-Touch-display

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

\*\* Geldt voor alle ECO-modellen, vergeleken met modellen zonder systeem voor energiet terugwinning.

EAN: 4002516485728 / Materiaalnummer: 11917940 / Oud Materiaalnummer: 61090113D

Model en uitvoering	
Model	Doorschuiamodel
Serie	Professional
Model	Performanceeco
Reinigingssysteem	Doorschui-model-tanksysteem
Aantal niveaus	1
Front	Roestvrij staal
Volume reservoir in l	35,0
Toepassing	
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	300
Kortste programmaduur in sec.	50
Maximale naspooeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit borden per uur	1296
Reinigingscapaciteit glazen per uur	3773
Reinigingscapaciteit rekken per uur	72
Levensduur in reinigingscycli	438000
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full touchscreen
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Programma's [aantal]	4
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	6,90
Vermogen reservoir in kW	2,50
Vermogen boiler in kW	6,40
Totale aansluitwaarde in kW	7,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	3,50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	6,90
Totale aansluitwaarde in kW	10,20
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ

## PTD 901 [DOS ECO]

Doorschuiamodel vaatwasser met tankspoelsysteem

met warmteterugwinning uit lucht- en waterafvoer - met geïntegreerde dosering.



EAN: 4002516485728 / Materiaalnummer: 11917940 / Oud Materiaalnummer: 61090113D

Vermogen in kW	6,40
Totale aansluitwaarde in kW	6,90
Zekering in A	32
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,50-6,00
Afvoerpomp [DN]	19
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	65
Drukverhogingspomp	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	0,54
Waterverbruik per spoelgang in l	2,20
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat met gesloten kap, hoogte in mm	2175
Buitenmaat met open kap, hoogte in mm	2175
Buitenmaat, breedte in mm	635
Buitenmaat, diepte in mm	750
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1910
Buitenmaat, brutobreedte in mm	770
Buitenmaat, brutodiepte in mm	880
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	440
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	500
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	550
Inschuihoogte boven vloer in mm	850
Nettogewicht [kg]	156
Brutogewicht in kg	172
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2220
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
<b>Programma's</b>	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Inweken	•
Zelfreiniging	•
Ontkalken	•
Basisreiniging	•
<b>Rekuitvoering</b>	
Zonder rekken	•
<b>Uitvoering</b>	
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Controle van alle sproeiarmen	•
Handmatig openen kap	•
Automatische programmastart na sluiten kap	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•

PTD 901 [DOS ECO]

Doorschuiamodel vaatwasser met tankspoelsysteem  
met warmteterugwinning uit lucht- en waterafvoer - met geïntegreerde dosering.