

PTD 901 [LIFT DOS]

Doorschuifmodel vaatwasser met tankspoelsysteem met automatische kapfunctie en geïntegreerde dosering.



- Max. reinigingscapaciteit*: 1296 borden per uur
- Voor ergonomisch werken – automatische kapfunctie
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eenvoudige en flexibele bediening – Full-Touch-display
- Optimale filtering van het sop – eerste klas filtersysteem

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516485742 / Materiaalnummer: 11917970 / Oud Materiaalnummer: 61090123D

Model en uitvoering	
Model	Doorschuifmodel
Serie	Professional
Model	Performance
Reinigingssysteem	Doorschuif-tanksysteem
Aantal niveaus	1
Front	Roestvrij staal
Volume reservoir in l	35,0
Toepassing	
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	300
Kortste programmaduur in sec.	50
Maximale waspoeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit borden per uur	1296
Reinigingscapaciteit glazen per uur	3773
Reinigingscapaciteit rekken per uur	72
Levensduur in reinigingscycli	438000
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full touchscreen
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	3
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	8,20
Vermogen reservoir in kW	2,50
Vermogen boiler in kW	10,80
Totale aansluitwaarde in kW	9,10
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	3,50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	10,80
Totale aansluitwaarde in kW	13,20
Zekering in A	25

PTD 901 [LIFT DOS]

Doorschuiamodel vaatwasser met tankspoelsysteem met automatische kapfunctie en geïntegreerde dosering.

EAN: 4002516485742 / Materiaalnummer: 11917970 /
Oud Materiaalnummer: 61090123D



Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	11,70
Totale aansluitwaarde in kW	14,70
Zekering in A	32
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Maximumtemperatuur van het toevoerwater in °C	60
Vereiste waterdruk in bar	1,00-6,00
Afvoerpomp [DN]	19
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	65
Drukverhogingspomp	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	0,54
Waterverbruik per spoelgang in l	2,20
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Maximale hoogteverstelling in mm	35,00
Buitenmaat met gesloten kap, hoogte in mm	1535
Buitenmaat met open kap, hoogte in mm	2010
Buitenmaat, breedte in mm	635
Buitenmaat, diepte in mm	750
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1660
Buitenmaat, brutobreedte in mm	770
Buitenmaat, brutodiepte in mm	880
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	440
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	500
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	550
Inschuifhoogte boven vloer in mm	850
Nettogewicht [kg]	141
Brutogewicht in kg	155
Maximale vloerbelasting in N/m ²	2026
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
Programma's	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Inweken	•
Zelfreiniging	•
Ontkalken	•
Basisreiniging	•
Rekuitvoering	
Zonder rekken	•

PTD 901 [LIFT DOS]

Doorschuifmodel vaatwasser met tankspoelsysteem met automatische kapfunctie en geïntegreerde dosering.



EAN: 4002516485742 / Materiaalnummer: 11917970 /
Oud Materiaalnummer: 61090123D

Uitvoering	
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Controle van alle sproeiarmen	•
Automatische kapfunctie	•
Automatische programmastart na sluiten kap	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Warmteterugwinning uit afvoerwater	•
Temperatuurweergave voor reservoir en boiler	•
Hygiënische spoelruimte reservoir	•
Roterend spoelsysteem (boven + onder)	•
Zeer effectief filtersysteem	•
Pompzeef	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Zuiglansen voor externe jerrycans [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX5	•
EMC-ontstoord	•
DIN EN 17735	•
DIN SPEC 10534	•
WRAS	•
UKCA	•