

PDR 510 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 180.00 l, belading 8.0 kg – 10.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materiaalnummer: 11924260 / Oud Materiaalnummer: 52510001EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:22,5	8,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	10,0
Trommelvolume in l	180,00
Droogstelsysteem	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	7,40
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,51
Programmaduur in min.	36
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	7,94
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	763
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820

PDR 510 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516491835 / Materiaalnummer: 11924260 / Oud Materiaalnummer: 52510001EU

Nettogewicht in kg	72,0
Brutogewicht in kg	80
Maximale vloerbelasting in N	853

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	50 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	3,90

Uitvoering

Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Principe	Luchtafvoersysteem
Recyclingpercentage in %	90

Aansluitmogelijkheden

Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•