

## PDR 910 [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



- Trommelvolume 180.00 l, belading 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit

EAN: 4002516491897 / Materiaalnummer: 11924480 / Oud Materiaalnummer: 52910010EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	10,0
Belading bij een vulverhouding van 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Belading bij een vulverhouding van 1:18	10,0
Vulverhouding	1:18
Trommelvolume in l	180,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	8,00
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,52
Programmaduur in min.	47
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Gas

## PDR 910 [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516491897 / Materiaalnummer: 11924480 / Oud Materiaalnummer: 52910010EU

Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	8,00
Totale aansluitwaarde in kW	0,32
Zekering in A	10
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	763
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	75,0
Brutogewicht in kg	83
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	883
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	50 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	3,90
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Trommelverlichting	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	182
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	36
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Paardendekens zomer [aantal]	2
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•

PDR 910 [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd  
met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.