

## PDR 944 [EL SOM]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met programmeerbare besturing M Touch Pro, voor marinetoepassingen.



- Trommelvolume 800.00 l, belading 32.0 kg – 44.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Maximale energie-efficiëntie door Air Recycling Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516502210 / Materiaalnummer: 11934850 / Oud Materiaalnummer: 52944019SOM

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	32,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	44,0
Trommelvolume in l	800,00
Droogstelsel	Verbruikte lucht
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	37,2
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,52
Programmaduur in min.	28
Levensduur in droogcycli	40000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	36,00
Totale aansluitwaarde in kW	37,70
Zekering in A	100
<b>Afmetingen en gewicht droger</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1640
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1206
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1385
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1766
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1474
Nettogewicht in kg	294,3
Brutogewicht in kg	312
Maximale vloerbelasting in N	3535
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	63 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	4,00

## PDR 944 [EL SOM]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met programmeerbare besturing M Touch Pro, voor marinetoepassingen.



EAN: 4002516502210 / Materiaalnummer: 11934850 /  
Oud Materiaalnummer: 52944019SOM

<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling Flex	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie</b>	
Recyclingpercentage in %	94
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Wifi	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	16
Bedrijfskleding [aantal]	6
Rescuewear jassen [aantal]	9
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	188
Paardendekens zomer [aantal]	5
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•