

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



- Trommelvolume 110 l, maximaal belading 12.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516502319 / Materiaalnummer: 11935200 / Oud Materiaalnummer: 51912005SOM

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	12,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	12,0
Trommelvolume in l	110
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	74,4
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	142,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,68
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,50
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	70,8
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	139,9
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,72
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,00
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	42
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	69,6
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516502319 / Materiaalnummer: 11935200 / Oud Materiaalnummer: 51912005SOM	
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	68,4
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,36
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	31
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	54
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	42
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1205
g-factor	504
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	35
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 60HZ
Vermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	35
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklap en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.

EAN: 4002516502319 / Materiaalnummer: 11935200 /  
Oud Materiaalnummer: 51912005SOM

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1350
Buitenmaat, nettobreedte in mm	799
Buitenmaat, nettodiepte in mm	924
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1475
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	287,0
Brutogewicht in kg	306
Maximale vloerbelasting in N	4483
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,48
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegstelsel (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	91
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	10
Inzethelm [Aantal]	3
Bedrijfskleding [aantal]	2
Rescuewear jassen [aantal]	3
Chemiepakken [aantal]	1

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516502319 / Materiaalnummer: 11935200 /  
Oud Materiaalnummer: 51912005SOM

Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	289
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	64
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	56
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	100
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	72
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	120
Mops, trap, 150 g [aantal]	80
Paardendekens zomer [aantal]	2
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•