

KS 4887 DD

Vrijstaande koelkast

met PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 en Click2open voor maximaal comfort.



- 5 x langer vers met actieve bevochtiging – PerfectFresh Active
- Individueel verstelbare glasplaatverlichting met FlexiLight 2.0
- Ook apparaten zonder greep dankzij Click2open simpel te openen
- Temperatuur gelijkmatig in de binnenruimte verdeeld – DynaCool
- Individueel in hoogte verstelbare deurvakken



EAN: 4002516515913 / Materiaalnummer: 11949670 /
Oud Materiaalnummer: 36488740EU1

Productcategorie	
Koelkast	•
Model	
Vrijstaand apparaat	•
Draairichting deur	Rechts
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Geschikt voor Side-by-Side	•
Design	
Kleur behuizing	zilver
Kleur front	Roestvrij staal met CleanSteel
Verlichting koelzone	FlexiLight 2,0
Verlichtingsventilator	•
Verlichtingsvernieuwingssysteem	•
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Versheidssysteem	PerfectFresh Active
Fijnafstelling binnendeur	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
XL-binnenruimte	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Deuropener	Click2open
Besturing	
Bediening	FreshTouch
Zeer nauwkeurige instelling	Koeltemperatuur
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Party-stand	•
Vakantiemodus	•
Koelapparaat/koelzone	
Aantal plateaus	5
waarvan deelbaar (FlexiBoard)	1
waarvan verlicht	3
Verchroomd flessenrek	•
Aantal groentelades	3
Droge achterwand	CleanSteel
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur	2
Deurvak voor flessen	2
Deurvak	4
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	134,00
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,36
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•

KS 4887 DD

Vrijstaande koelkast

met PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 en Click2open voor maximaal comfort.



EAN: 4002516515913 / Materiaalnummer: 11949670 /


Oud Materiaalnummer: 36488740EU1

Akoestisch deuralarm	•
Optisch deuralarm	•
Technische gegevens	
Breedte in mm	600
Hoogte in mm	1855
Diepte in mm	675
Gewicht in kg	76,8
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in liters	387
waarvan PerfectFresh-zone in l	141
Totale netto-inhoud in liters	386
Geluidsemissieklasse (A-D)	B
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW	34
Energieverbruik in milliampère (mA)	1200
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Eierrek	•
Sorterdoos	•


KS 4887 DD

Vrijstaande koelkast


met PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 en Click2open voor maximaal comfort.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)