

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro, voor marinetoepassingen.



EAN: 4002516519775 / Materiaalnummer: 11959810 / Oud Materiaalnummer: 51511013SOM

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Ijzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	11,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	11,0
Trommelvolume in l	100
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,10
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,12
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,03
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	78,4
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,37
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	57
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	75,7
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,32
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	52
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	67,8
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	0,87
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	68,3
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,13
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	33
Restvocht bij koud spoelen in %	54
Restvocht bij warm spoelen in %	50
Toerental in toeren per minuut	1100
g-factor	370

- Trommelvolume 100 l, maximaal belading 11.0 kg
- 14% lager water- en 50% lager energieverbruik*
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 50 %**, g-factor370
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

** Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro, voor marinetoepassingen.



EAN: 4002516519775 / Materiaalnummer: 11959810 / Oud Materiaalnummer: 51511013SOM

Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserettes en strijkservice	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor cafetaria's	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 440V 60HZ
Vermogen in kW	6,05
Totale aansluitwaarde in kW	6,30
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 480V 60HZ
Vermogen in kW	7,20
Totale aansluitwaarde in kW	7,45
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3 AC 400V 60 HZ
Vermogen in kW	5,00
Totale aansluitwaarde in kW	5,25

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro, voor marinetoepassingen.

EAN: 4002516519775 / Materiaalnummer: 11959810 /

Oud Materiaalnummer: 51511013SOM

Zekering in A 16

Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	818
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	750
Buitenmaat, brutodiepte in mm	917
Nettogewicht in kg	154,0
Brutogewicht in kg	167
Maximale vloerbelasting in N	2636
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	61 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	2,80
Uitvoering	
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	96
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro, voor marinetoepassingen.



EAN: 4002516519775 / Materiaalnummer: 11959810 /
Oud Materiaalnummer: 51511013SOM

Bescherming tegen opspattend water IP x4

•

WEEE

•

EAC

•

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•