

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



- Trommelvolume 80 l, belading 9.0 kg
- 18% lager water- en 45% lager energieverbruik*
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 44 %**, g-factor 518
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

** Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516519782 / Materiaalnummer: 11959820 / Oud Materiaalnummer: 51909004SOM

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	9,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	9,0
Trommelvolume in l	80
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,30
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,03
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	56,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	59,3
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,23
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	45
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	49,7
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	0,82
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	52,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,14
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	32
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Toerental in toeren per minuut	1300
g-factor	518
Geteste bedrijfsuren	30000

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516519782 / Materiaalnummer: 11959820 /
Oud Materiaalnummer: 51909004SOM

Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserettes en strijkservice	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor cafetaria's	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	7,95
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	718

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.

EAN: 4002516519782 / Materiaalnummer: 11959820 /
Oud Materiaalnummer: 51909004SOM

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	750
Buitenmaat, brutodiepte in mm	817
Nettogewicht in kg	140,0
Brutogewicht in kg	152
Maximale vloerbelasting in N	2421
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	2,30
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	96
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Inzethelm [Aantal]	2
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	204
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	33
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	43
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	55

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516519782 / Materiaalnummer: 11959820 /
Oud Materiaalnummer: 51909004SOM

Mops, trap, 150 g [aantal]	35
----------------------------	----

Paardendekens zomer [aantal]	2
------------------------------	---

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
----	---

VDE-EMC	•
---------	---

VDE	•
-----	---

Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
--	---

WEEE	•
------	---

EAC	•
-----	---

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
---	---