

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



- Trommelvolume 80 l, belading 9.0 kg
- 18% lager water- en 45% lager energieverbruik\*
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 44 %\*\*, g-factor 518
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

\* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

\*\* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516519805 / Materiaalnummer: 11959840 / Oud Materiaalnummer: 51909011SOM

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	9,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	9,0
Trommelvolume in l	80
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,30
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,03
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	56,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	59,3
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,23
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	45
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	49,7
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	0,82
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	52,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,14
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	32
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Toerental in toeren per minuut	1300
g-factor	518
Geteste bedrijfsuren	30000

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516519805 / Materiaalnummer: 11959840 / Oud Materiaalnummer: 51909011SOM

<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserettes en strijkservice	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor cafetaria's	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 440V 60HZ
Vermogen in kW	6,05
Totale aansluitwaarde in kW	6,30
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 480V 60HZ
Vermogen in kW	7,20
Totale aansluitwaarde in kW	7,45
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 2</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 400V 60 HZ
Vermogen in kW	5,00
Totale aansluitwaarde in kW	5,25
Zekering in A	16

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.

EAN: 4002516519805 / Materiaalnummer: 11959840 /  
Oud Materiaalnummer: 51909011SOM

<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	718
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	750
Buitenmaat, brutodiepte in mm	817
Nettogewicht in kg	146,0
Brutogewicht in kg	158
Maximale vloerbelasting in N	2480
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	2,30
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	96
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Inzethelm [Aantal]	2
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516519805 / Materiaalnummer: 11959840 /  
Oud Materiaalnummer: 51909011SOM

Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	204
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	33
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	43
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	55
Mops, trap, 150 g [aantal]	35
Paardendekens zomer [aantal]	2
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•