

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



- Trommelvolume 80 l, belading 9.0 kg
- 18% lager water- en 45% lager energieverbruik*
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 44 %**, g-factor 518
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

** Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516520214 / Materiaalnummer: 11959850 / Oud Materiaalnummer: 51909018SOM

| Model en uitvoering | |
|---|------------------|
| Model | Voorlader |
| Serie | Performance Plus |
| Front | Roestvrij staal |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg | 9,0 |
| Vulverhouding | 1:9 |
| Belading in kg | 9,0 |
| Trommelvolume in l | 80 |
| Deuropening [Ø] in mm | 370 |
| Openingshoek deur in graden | 180 |
| Draairichting deur | rechts |
| Automatische deurvergrendeling | • |
| Onderhoudsvrije synchronomotor | • |
| SoftCare-trommel van roestvrij staal | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor offshore | • |
| Geschikt voor marine | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg | 6,30 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg | 0,13 |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg | 6,60 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg | 0,03 |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l | 56,2 |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh | 1,20 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in min. | 49 |
| Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l | 59,3 |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh | 0,23 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in min. | 45 |
| Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l | 49,7 |
| Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh | 0,82 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min. | 34 |
| Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l | 52,0 |
| Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh | 0,14 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min. | 32 |
| Restvocht bij koud spoelen in % | 47 |
| Restvocht bij warm spoelen in % | 44 |
| Toerental in toeren per minuut | 1300 |
| g-factor | 518 |
| Geteste bedrijfsuren | 30000 |

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516520214 / Materiaalnummer: 11959850 / Oud Materiaalnummer: 51909018SOM

| Besturing | |
|---|-------------------------------|
| Soort besturing | M Touch Pro Plus |
| Programmeerbaarheid | Vrij programmeerbaar |
| Maximale voorprogrammering in uren | Vrij te kiezen |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Basis-/ doelgroepprogramma's | |
| Basisprogramma's | • |
| Programma's voor hotels en restaurants | • |
| Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen | • |
| Programma's voor facility management | • |
| Programma's voor wasserettes | • |
| Programma's voor woningen en de woningbouw | • |
| Programma's voor textielreiniging | • |
| Programma's voor wasserettes en strijkservice | • |
| Programma's voor werkplaatsen | • |
| Programma's voor brandweer en hulpdiensten | • |
| Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen | • |
| Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen | • |
| Programma's voor ziekenhuizen | • |
| Programma's voor cafetaria's | • |
| Programma's voor campings | • |
| Programma's voor sportclubkantines | • |
| Programma's voor beauty, wellness en fitness | • |
| Programma's voor privéhuishoudens | • |
| Programma's voor artsen- en tandartspraktijken | • |
| Dosering | |
| Wasmiddellade | 3 vakken |
| Flexibele doseeradapter (optie) | • |
| Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] | 6 |
| Sensor leegmelding | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3 AC 230V 60HZ |
| Vermogen in kW | 7,95 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 8,20 |
| Zekering in A | 20 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl. |
| Warm water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Afvoerpomp | DN 22 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1020 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 700 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 718 |

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.

EAN: 4002516520214 / Materiaalnummer: 11959850 /
Oud Materiaalnummer: 51909018SOM

| | |
|--|--------------------|
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1214 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 750 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 817 |
| Nettogewicht in kg | 140,0 |
| Brutogewicht in kg | 152 |
| Maximale vloerbelasting in N | 2421 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op werkplek | 66 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 2,30 |
| Uitvoering | |
| Gepatenteerd voorcentrifugeren | • |
| Doekbehandeling | • |
| 3-dimensionale onbalansbewaking | • |
| Desinfecteren | • |
| EcoSpeed | • |
| BoostSpin | • |
| Temperatuurregeling | • |
| Speciale verwarmingselementen | • |
| Beladingsautomaat+ | • |
| Flowmeter | • |
| Trommel bijvullen | • |
| Programmakeuze via kleurkader | • |
| Efficiënt centrifugeren | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Recyclingpercentage in % | 96 |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) | • |
| LAN | • |
| Wifi | • |
| Connector Box | • |
| Capaciteiten | |
| Volgelaatsmaskers [aantal] | 4 |
| Inzethelm [Aantal] | 2 |
| Bedrijfskleding [aantal] | 1 |
| Rescuewear jassen [aantal] | 2 |
| Synthetische dekbedden [aantal] | 1 |
| Synthetische kussens [aantal] | 2 |
| Donsdekbedden [aantal] | 1 |
| Donzen kussens [aantal] | 2 |
| Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal] | 204 |
| Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal] | 42 |
| Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal] | 33 |
| Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal] | 66 |
| Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal] | 43 |
| Mops, kantoor, 100 g [aantal] | 55 |

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516520214 / Materiaalnummer: 11959850 /
Oud Materiaalnummer: 51909018SOM

| | |
|----------------------------|----|
| Mops, trap, 150 g [aantal] | 35 |
|----------------------------|----|

| | |
|------------------------------|---|
| Paardendekens zomer [aantal] | 2 |
|------------------------------|---|

Normen, keur- en kenmerken

| | |
|----|---|
| CE | • |
|----|---|

| | |
|---------|---|
| VDE-EMC | • |
|---------|---|

| | |
|-----|---|
| VDE | • |
|-----|---|

| | |
|--|---|
| Bescherming tegen opspattend water IP x4 | • |
|--|---|

| | |
|------|---|
| WEEE | • |
|------|---|

| | |
|-----|---|
| EAC | • |
|-----|---|

| | |
|---|---|
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |
|---|---|