

## PDR 910 [EL SOM]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro, voor marinetoepassingen.



- Trommelvolume 180.00 l, belading 8.0 kg – 10.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit

EAN: 4002516523352 / Materiaalnummer: 11966850 / Oud Materiaalnummer: 52910001SOM

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:22,5	8,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	10,0
Trommelvolume in l	180,00
Droogstelsel	Verbruikte lucht
Deuropening [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	7,4
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,51
Programmaduur in min.	36
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	7,94
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
<b>Afmetingen en gewicht droger</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	763
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	72,0
Brutogewicht in kg	80
Maximale vloerbelasting in N	853
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	50 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	3,90

## PDR 910 [EL SOM]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro, voor marinetoepassingen.



EAN: 4002516523352 / Materiaalnummer: 11966850 / Oud Materiaalnummer: 52910001SOM

<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Trommelverlichting	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie</b>	
Recyclingpercentage in %	90
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Wifi	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	182
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	36
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Paardendeckens zomer [aantal]	2
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•