

DAS 4620
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



- Klassiek design – roestvrijstalen paneel van 60 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatige verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter

A+++

EAN: 4002516569862 / Materiaalnummer: 12011480 /
Oud Materiaalnummer: 28S4620SNL

Model	
Vlakschermafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	23,1
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	330 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroombmotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	600
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0

DAS 4620
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516569862 / Materiaalnummer: 12011480 /
Oud Materiaalnummer: 28S4620SNL

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	380
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	585
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	596
Hoogte van kap in mm	36
Diepte van kap in mm	273
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	12,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,09
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50


DAS 4620
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516569862 / Materiaalnummer: 12011480 /
Oud Materiaalnummer: 28S4620SNL

Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein

DAS 4620
Vlakschermafzuigkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings